

KANON**Sculă de lucru și verificare – pentru momente reduse, Momentul maxim: 12cNm****Date comandă**

Numărul de comandă	658800 12
GTIN	4582126965402
Clasa articolului	66F

Descriere**Execuție:**

Instrument precis de măsură pentru momente minime. Scală ușor lizibilă cu indicator pe partea superioară și gradare suplimentară lateral pe carcasă. **Cu mandrină de prindere cu 3 fălci, din oțel.**

Aplicație:

Pentru măsurarea momentelor reduse (rezistență la răsucire respectiv frecare), respectiv pentru strângerea controlată a șuruburilor.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Greutate	290 g
Momentul maxim	12 cNm
Capacitate de strângere	1 - 6,5 mm
Ø	43 mm
Intervalul momentului de torsiune	1 - 12 cNm
Intervalul momentului de torsiune	10 - 120 mNm
Standard	DIN EN ISO 6789

Afișaj	analog
Lungimea totală L	106 mm
Feedback	de indicare
Ajustabilitatea valorii de declanșare	nu este reglabil
Procedeu de măsurare	Moment
Serie	SGK
Formă de conectare	Mandrină de prindere cu 3 fălci
Setarea valorii de declanșare	Indicator mobil
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	2 mNm
Semnal de declanșare	optic
Citire comutabilă	Nm
Calibrarea	O3
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±3 %
Datele pot fi protocolate	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

CalibrareCheie dinamometrică cu deschidere pe ambele părți
Momentul maxim 400/2 Nm

020030 400/2