




## Cap atașabil pentru prinderea biților, Tip: 1



### Date comandă

Numărul de comandă	657930 1
GTIN	4018754103911
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

#### Aplicație:

Pentru prinderea biților cu coadă hexagonală conform DIN ISO 1173 C 8 (5/16 inch).

#### Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

#### Date de utilizare:

#### Legendă pentru desen și formulă:

- $l_1$  = lungimea pârgheii fără cap atașabil
- $l_2$  = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
- $l_3$  = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare
- $l_4$  = măsură fixă a capului atașabil
- L = lungimea totală a sculei
- $T_1$  = moment de rotație care trebuie setat
- $T_2$  = moment de rotație specificat

#### Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

#### Notă:

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

Capacitatea de încărcare a capetelor de cheie atașabile este limitată în funcție de deschiderea cheii și poate fi mai mică decât capacitatea cheii dinamometrice.

Sculă interschimbabilă: Cap atașabil

Lățime b: 16 mm

Înălțime h: 12,5 mm

Distanța între axe S: 17,5 mm

Pătrat pentru cuplare: 9×12 mm

## Descriere tehnică

Lățime b	16 mm
Înălțime h	12,5 mm
Este necesară corectarea valorii fixe	nu
Sculă interschimbabilă	Cap atașabil
Suport de biți	5/16 inch
Pătrat pentru cuplare	9×12 mm
Serie	736
Distanța între axe S	17,5 mm
Material	Oțel aliat cu crom
Unelte cu funcție de clichet	nu
Tip produs	Cap atașabil pentru prinderea biților