



Cap atașabil pentru prinderea biților, Tip: 2



Date comandă

Numărul de comandă	657930 2
GTIN	4018754103928
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

Aplicație:

Pentru prinderea biților cu coadă hexagonală conform DIN ISO 1173 C 8 (5/16 inch).

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!
Capacitatea de încărcare a capetelor de cheie atașabile este limitată în funcție de deschiderea cheii și poate fi mai mică decât capacitatea cheii dinamometrice.
Sculă interschimbabilă: Cap atașabil
Lățime b: 16 mm
Înălțime h: 12,5 mm
Distanța între axe S: 25 mm
Pătrat pentru cuplare: 14×18 mm

Descriere tehnică

Pătrat pentru cuplare	14×18 mm
Înălțime h	12,5 mm
Lățime b	16 mm
Sculă interschimbabilă	Cap atașabil
Suport de biți	5/16 inch
Serie	736/40
Distanța între axe S	25 mm
Material	Oțel aliat cu crom
Unelte cu funcție de clichet	nu
Tip produs	Cap atașabil pentru prinderea biților