

**Adaptor cu clichet reversibil cu pătrat exterior, Pătrat exterior: 1/4inch****Date comandă**

Numărul de comandă	659877 1/4
GTIN	7610733232802
Clasa articolului	63D

Descriere**Execuție:**

Din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafață nichelată și cromată.

Adaptat pentru:

Șurubelniță dinamometrică Cod 659906 / 659908 / 659911 (până la catalogul 48) și 659912 **Ref. 1600** și seturi de șurubelnițe cu mâner rabatabil Cod 667625 / 667645.

Notă:

Pentru mai multe tije, consultați Cod 659870 / 659872 și 659878 – 659884.

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Lungimea totală: 67 mm

Lungime utilă: 51 mm

Descriere tehnică

Lungime utilă	51 mm
Lungimea totală	67 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Șurubelniță pătrată
Tip produs	Bit de șurubelniță

