



Șurubelniță dinamometrică electronică, Momentul maxim: 50cNm



Date comandă

Numărul de comandă	659050 50
GTIN	4045197503862
Clasa articolului	62E

Descriere

Execuție:

Șurubelniță dinamometrică foarte flexibilă, cu mâner din 2 componente, ecran mare și coadă de cuplare cu schimbare rapidă a biților. La atingerea valorii de referință setate, șurubelnița dinamometrică emite un semnal vizibil și sonor. Sunt disponibile 2 moduri de lucru cu afișarea valorii maxime și afișaj rotativ. Permite salvarea a până la 50 de valori.

Unități de măsură: cNm, lbf·in, kgf·cm

Aplicație:

Control al momentului de rotație, strângere controlată a șurubului la asamblări individuale sau serii mici.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Rezoluție	0,1 cNm
Greutate	200 g
Momentul maxim	50 cNm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±2 %
Intervalul momentului de torsiune	10 - 50 cNm
Număr de baterii incluse	1
Semnal de declanșare	optic

Semnal de declanșare	acustic
Formă de conectare	Suport pentru biți 1/4 inch
Citire comutabilă	cNm
Citire comutabilă	lbf·in
Citire comutabilă	kgf·cm
Procedeu de măsurare	Moment
Principiu de declanșare	Declanșare electromecanică
Feedback	de indicare
Setarea valorii de declanșare	digital, reglabil
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Lungimea totală L	203 mm
Afișaj	digital
Calibrarea	O3
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Suport pentru biți	F 6,3
Standard	DIN EN ISO 6789
Datele pot fi protocolate	da
Tehnică de măsurare	electronic
Tip de baterii	LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică

Servicii

Calibrareșurubelniță dinamometrică bilaterală Momentul maxim 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2

Accesorii

Coin-Driver scurt Lungimea lamei 45 mm	664311 45
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081551 LR3
Coin-Driver Lungimea lamei 45 mm	664310 45
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
Capac pentru compartimentul de baterii Tip 1	655346 1