



## Capăt atașabil cu clichet pentru biți, Suport de biți: 5/16inch



### Date comandă

Numărul de comandă	657940 5/16
GTIN	4018754154715
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

**Clichet reversibil pentru rotație la dreapta și la stânga.**

#### Aplicație:

Pentru prinderea biților cu coadă hexagonală conform DIN ISO 1173, C 8 și E 8 (5/16 inch).

#### Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

#### Date de utilizare:

#### Legendă pentru desen și formulă:

$l_1$  = lungimea pârghiei fără cap atașabil

$l_2$  = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

$l_3$  = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

$l_4$  = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

$T_1$  = moment de rotație care trebuie setat

$T_2$  = moment de rotație specificat

#### Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

#### Notă:

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!  
Capacitatea de încărcare a capetelor de cheie atașabile este limitată în funcție de deschiderea cheii și poate fi mai mică decât capacitatea cheii dinamometrice.

## Descriere tehnică

Înălțime h	17,9 mm
Pătrat pentru cuplare	9×12 mm
Lățime b	29 mm
Capacitate de încărcare de durată	40 Nm
Suport de biți	5/16 inch
Sculă interschimbabilă	Cap atașabil
Număr de dinți	30
Serie	725B
Distanța între axe S	28 mm
Material	Oțel aliat cu crom
Clichet reversibil	da
Unelte cu funcție de clichet	da
Tip produs	Capăt atașabil cu clichet pentru biți