

**Clește auto, Lungimea totală: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	706800 200
GTIN	4003773051923
Clasa articolului	73F

**Descriere****Execuție:**

Gură îngustă cu fălci de prindere crestate, dințate. Clește negru fosfatat, cap lustruit, mânere îmbrăcate în plastic.

**Standard:**

**DIN ISO 5743**

**Material:**

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

**Descriere tehnică**

Recomandat pentru Ø țeavă de până la	30 mm
Grosimea capului	3,5 mm
Lungimea totală	200 mm
Lungimea fălcilor	45 mm
Standard	DIN ISO 5743
Falcă	subțire
Model de	crestat, dințat
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață	negru fosfatat, capul lustruit

Tip produs

Clește de prindere