

KANON
Scală de lucru și verificare – pentru momente reduse, Momentul maxim: 36cNm

Date comandă

Numărul de comandă	658800 36
GTIN	4582126965440
Clasa articolului	66F

Descriere
Execuție:

Instrument precis de măsură pentru momente minime. Scală ușor lizibilă cu indicator pe partea superioară și gradare suplimentară lateral pe carcasă. **Cu mandrină de prindere cu 3 fălci, din oțel.**

Aplicație:

Pentru măsurarea momentelor reduse (rezistență la răsucire respectiv frecare), respectiv pentru strângerea controlată a șuruburilor.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Greutate	600 g
Momentul maxim	36 cNm
Ø	63 mm
Capacitate de strângere	1 - 8,5 mm
Intervalul momentului de torsiune	4 - 36 cNm
Intervalul momentului de torsiune	40 - 360 mNm
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	0,5 cNm

Ajustabilitatea valorii de declanșare	nu este reglabil
Semnal de declanșare	optic
Standard	DIN EN ISO 6789
Setarea valorii de declanșare	Indicator mobil
Lungimea totală L	132 mm
Afișaj	analog
Procedeu de măsurare	Moment
Serie	SGK
Formă de conectare	Mandrină de prindere cu 3 fălci
Feedback	de indicare
Citire comutabilă	Nm
Calibrarea	O3
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±3 %
Datele pot fi protocolate	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

CalibrareCheie dinamometrică cu deschidere pe ambele părți
Momentul maxim 400/2 Nm

020030 400/2