



Adaptor atașabil mărire, Tip: 1



Date comandă

Numărul de comandă	657948 1
GTIN	4018754161034
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Adaptat pentru :

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

Sculă interschimbabilă: Capete atașabile

Lățime b: 31 mm

Înălțime h: 26 mm

Pentru capete atașabile: 14×18 mm

Distanța între axe S: 30,5 mm

Pătrat pentru cuplare: 9×12 mm

Descriere tehnică

Pătrat pentru cuplare	9×12 mm
-----------------------	---------

Lățime b	31 mm
Înălțime h	26 mm
Pentru capete atașabile	14×18 mm
Distanța între axe S	30,5 mm
Sculă interschimbabilă	Capete atașabile
Tip produs	Adaptor