

**Capăt de cheie inelară deschisă, cu clichet, atașabil, Deschiderea cheii: 17mm****Date comandă**

Numărul de comandă	657920 17
GTIN	4035894038873
Clasa articolului	66F

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică. Cheie specială patentată pentru montarea conductelor și a piulițelor olandeze.

Avantaj:

Funcția clichet garantează o **economie de timp și o facilitare deosebită a lucrului** comparativ cu cheile inelare deschise obișnuite.

Date de utilizare:**Legendă pentru desen și formulă:**

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	17 mm
Înălțime h	16 mm
Pătrat pentru cuplare	9×12 mm
Lățime b	45 mm
Distanța între axe S	21 mm
Sculă interschimbabilă	Capete atașabile
Funcție clichet	da
Tip produs	Cap atașabil pentru cheie inelară cu clichet