



## Șurubelniță dinamometrică electronică, Momentul maxim: 400cNm



### Date comandă

Numărul de comandă	659050 400
GTIN	4045197503886
Clasa articolului	62E

### Descriere

#### Execuție:

Șurubelniță dinamometrică foarte flexibilă, cu mâner din 2 componente, ecran mare și coadă de cuplare cu schimbare rapidă a biților. La atingerea valorii de referință setate, șurubelnița dinamometrică emite un semnal vizibil și sonor. Sunt disponibile 2 moduri de lucru cu afișarea valorii maxime și afișaj rotativ. Permite salvarea a până la 50 de valori.

**Unități de măsură:** cNm, lbf·in, kgf·cm

#### Aplicație:

Control al momentului de rotație, strângere controlată a șurubului la asamblări individuale sau serii mici.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

### Descriere tehnică

Momentul maxim	400 cNm
Rezoluție	0,1 cNm
Greutate	200 g
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±2 %
Intervalul momentului de torsiune	80 - 400 cNm
Număr de baterii incluse	1
Setarea valorii de declanșare	digital, reglabil

Afișaj	digital
Procedeu de măsurare	Moment
Citire comutabilă	cNm
Citire comutabilă	lbf·in
Formă de conectare	Suport pentru biți 1/4 inch
Semnal de declanșare	optic
Semnal de declanșare	acustic
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Principiu de declanșare	Declanșare electromecanică
Feedback	de indicare
Lungimea totală L	203 mm
Calibrarea	O3
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Suport pentru biți	F 6,3
Standard	DIN EN ISO 6789
Datele pot fi protocolate	da
Tehnică de măsurare	electronic
Tip de baterii	LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică

## Servicii

Calibrareșurubelniță dinamometrică bilaterală Momentul maxim 0,04-20/2 Nm	020260 0,04-20/2
---	------------------

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------

Capac pentru compartimentul de baterii Tip 1	655346 1
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081551 LR3
Coin-Driver Lungimea lamei 45 mm	664310 45
Coin-Driver scurt Lungimea lamei 45 mm	664311 45