

**KANON****Sculă de lucru și verificare – pentru momente reduse, Momentul maxim: 90cNm****Date comandă**

Numărul de comandă	658800 90
GTIN	4582126965464
Clasa articolului	66F

**Descriere****Execuție:**

Instrument precis de măsură pentru momente minime. Scală ușor lizibilă cu indicator pe partea superioară și gradare suplimentară lateral pe carcasă. **Cu mandrină de prindere cu 3 fălci, din oțel.**

**Aplicație:**

Pentru măsurarea momentelor reduse (rezistență la răsucire respectiv frecare), respectiv pentru strângerea controlată a șuruburilor.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Notă:**

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

**Descriere tehnică**

Ø	63 mm
Capacitate de strângere	1 - 8,5 mm
Greutate	600 g
Momentul maxim	90 cNm
Intervalul momentului de torsiune	10 - 90 cNm
Intervalul momentului de torsiune	100 - 900 mNm
Setarea valorii de declanșare	Indicator mobil

Feedback	de indicare
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	2 cNm
Lungimea totală L	132 mm
Semnal de declanșare	optic
Ajustabilitatea valorii de declanșare	nu este reglabil
Formă de conectare	Mandrină de prindere cu 3 fălci
Serie	SGK
Procedeu de măsurare	Moment
Standard	DIN EN ISO 6789
Afișaj	analog
Citire comutabilă	Nm
Calibrarea	O3
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±3 %
Datele pot fi protocolate	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Tip produs	Cheie dinamometrică

## Servicii

CalibrareCheie dinamometrică cu deschidere pe ambele părți  
Momentul maxim 400/2 Nm

020030 400/2