



Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 BiTorsion, cu strat diamantat, Mărimea fantei în cruce / lungimea totală: 2/25mm



Date comandă

Numărul de comandă	675530 2/25
GTIN	4013288191649
Clasa articolului	63H

Descriere

Execuție:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000 – 675050.

Versiune **BiTorsion** cu duritate redusă în zona de torsiune pentru amortizarea vârfurilor de sarcină = o durabilitate îndelungată. Efect optim la utilizarea suportului cu schimbare rapidă BiTorsion Cod 675030.

Cu strat de acoperire de diamant pe profil pentru forțe de rezistență mici, uzură redusă prin frecare și durabilitate mai mare:

Aplicație:

Pentru șuruburi cu șliț în cruce Phillips DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, **călit**.

Descriere tehnică

Mărimea fantei în cruce	2
Lungimea totală	25 mm
Coadă hexagonală pentru biți	C 6,3
Denumirea producătorului	855/1 BDC PZ
Standard	DIN ISO 1173

Profil de antrenare

Șurubelniță Pozidriv

Tip produs

Sculă cu biți