

KANON
Scală de lucru și verificare – pentru momente reduse, Momentul maxim: 150cNm

Date comandă

Numărul de comandă	658800 150
GTIN	4582126965471
Clasa articolului	66F

Descriere
Execuție:

Instrument precis de măsură pentru momente minime. Scală ușor lizibilă cu indicator pe partea superioară și gradare suplimentară lateral pe carcasă. **Cu mandrină de prindere cu 3 fălci, din oțel.**

Aplicație:

Pentru măsurarea momentelor reduse (rezistență la răsucire respectiv frecare), respectiv pentru strângerea controlată a șuruburilor.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Capacitate de strângere	1 - 8,5 mm
Greutate	600 g
Momentul maxim	150 cNm
Ø	63 mm
Intervalul momentului de torsiune	10 - 150 cNm
Intervalul momentului de torsiune	100 - 1500 mNm
Semnal de declanșare	optic

Setarea valorii de declanșare	Indicator mobil
Serie	SGK
Ajustabilitatea valorii de declanșare	nu este reglabil
Procedeu de măsurare	Moment
Afișaj	analog
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	2 cNm
Lungimea totală L	132 mm
Feedback	de indicare
Formă de conectare	Mandrină de prindere cu 3 fălci
Standard	DIN EN ISO 6789
Citire comutabilă	Nm
Calibrarea	O3
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±3 %
Datele pot fi protocoalte	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

CalibrareCheie dinamometrică cu deschidere pe ambele părți
Momentul maxim 400/2 Nm

020030 400/2