



Lampă de lucru cu LED, Tip: 2



Date comandă

Numărul de comandă	081415 2
GTIN	4260131238086
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Lămpi de lucru ultraperformante, dimabile, durabile și robuste cu **braț flexibil și picior magnetic solid**. Conexiune la alimentator de 24 V sau la sistemul comandă al mașinii, tot de 24 V. LED ultraperformant în carcasă din aluminiu, lumină albă rece de cca. 5500 Kelvin. Fascicul punctiform pentru lumină focalizată.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv alimentator 250 V.

Notă:

Cleme pentru mese și suporturi magnetice compatibile se găsesc la 081418/081419.

Descriere tehnică

Greutate	760 g
Alimentare cu energie	Cu alimentare de la rețea

Clasă de protecție IP	IP 65
Corpuri de iluminat	LED
Tip de fixare	Picior magnetic
Flux luminos	200 lm
Ø piciorului magnetic	66 mm
Putere de iluminare	2 W
Tensiune nominală	250 V
Temperatură de culoare	5500 K
Zonă ATEX	nu există
Înălțimea totală	600 mm
Culoarea luminii	alb rece
Ø capului de iluminare	28 mm
Tip produs	Lampă de birou / Lampă pentru spațiul de lucru

Accesorii

Dispozitiv de fixare pe masă Ø superior placă de montaj 95 mm	081418 95
Stand magnetic Ø superior placă de montaj 95 mm	081419 95