



Lampă de lucru cu LED, Tip: 8



Date comandă

Numărul de comandă	081415 8
GTIN	4260131238079
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Lămpi de lucru ultraperformante, dimabile, durabile și robuste cu **braț flexibil** și **picioar magnetic solid**. Conexiune la alimentator de 24 V sau la sistemul comandă al mașinii, tot de 24 V. LED ultraperformant în carcasă din aluminiu, lumină albă rece de cca. 5500 Kelvin. Unghi larg de distribuție a luminii de 120°, cu iluminare uniformă.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv alimentator 250 V.

Notă:

Cleme pentru mese și suporturi magnetice compatibile se găsesc la 081418/081419.

Descriere tehnică

Greutate	1600 g
Alimentare cu energie	Cu alimentare de la rețea

Corpuri de iluminat	LED
Ø piciorului magnetic	88 mm
Tip de fixare	Picior magnetic
Flux luminos	900 lm
Clasă de protecție IP	IP 65
Putere de iluminare	9 W
Tensiune nominală	250 V
Temperatură de culoare	5500 K
Unghi de proiecție a luminii	120 grad
Zonă ATEX	nu există
Înălțimea totală	850 mm
Culoarea luminii	alb rece
Lățimea capului de iluminare	50 mm
Adâncimea capului de iluminare	175 mm
Înălțimea capului de iluminare	25 mm
Tip produs	Lampă de birou / Lampă pentru spațiul de lucru

Accesorii

Stand magnetic Ø superior placă de montaj 95 mm	081419 95
Dispozitiv de fixare pe masă Ø superior placă de montaj 95 mm	081418 95