



Clește cu fălci rotunde cromat izolat VDE, Lungimea totală: 160mm



Date comandă

Numărul de comandă	710700 160
GTIN	4003773033790
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Cu fălci scurte, robuste (rotunde). Fălci netede în interior.

Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente, **izolate până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	160 mm
Lungimea fălcilor	30 mm
Formă a fălcii	rotund
Standard	DIN ISO 5745
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Model de	netede în interior
Mâner	Manșon din mai multe componente
Material	Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață clește	cromat

Tip produs

Clește cu fălci rotunde