



Clește cu fălci rotunde cromat cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 140mm



Date comandă

Numărul de comandă	710800 140
GTIN	4003773042891
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Cu fălci scurte, robuste (rotunde). Fălci netede în interior.

Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	140 mm
Lungimea fălcilor	28 mm
Formă a fălcii	rotund
Standard	DIN ISO 5745
Model de	netede în interior
Mâner	Manșon din mai multe componente
Material	Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață clește	cromat
Tip produs	Clește cu fălci rotunde

