



## Clește cu fălci rotunde cromat cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 160mm



### Date comandă

Numărul de comandă	710800 160
GTIN	4003773042907
Clasa articolului	73F

### Descriere

#### Execuție:

Cu fălci scurte, robuste (rotunde). Fălci netede în interior.  
Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente.

#### Standard:

**DIN ISO 5745**

#### Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

### Descriere tehnică

Lungimea totală	160 mm
Lungimea fălcilor	30 mm
Formă a fălcii	rotund
Standard	DIN ISO 5745
Model de	netede în interior
Mâner	Manșon din mai multe componente
Material	Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață clește	cromat
Tip produs	Clește cu fălci rotunde

