

Erdi**Foarfecă Ideal pentru tablă, cu mâner din 2 componente foarte mică, #cu tăiș pe dreapta, Lungimea totală: 180mm**

Date comandă

Numărul de comandă	764050 180
GTIN	4010220031308
Clasa articolului	73X

Descriere

Execuție:

Cap de tăiat forjat în matriță, tăișuri călite prin inducție. Transmisie dublă prin pârgă cu arc de deschidere integrat. Brațe din tablă de oțel nichelate. Mâner din 2 componente cu inserție de material moale aderent, care protejează pielea.

Cap de tăiat din oțel superior S (HRC 60 – 62), **consum de energie cu 25 % mai mic.**

Putere de tăiere: Table până la 1,2 mm, table V2A până la 1,0 mm.

Aplicație:

Pentru tăieri drepte continue și fasonate.

Pentru raze înguste și locuri greu accesibile.

Descriere tehnică

Lungimea tăișurilor	20 mm
Lungimea totală	180 mm
Tip de utilizare	#cu tăiș pe dreapta
Tip produs	Foarfecă