

**Erdi****Foarfecă Ideal pentru tablă, cu mâner din 2 componente, #cu tăiș pe dreapta, Lungimea totală: 260mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	765900 260
GTIN	4010220030226
Clasa articolului	73X

## Descriere

### Execuție:

Cap de tăiat forjat în matriță, tăișuri călite prin inducție. Îmbinare reglabilă cu șurub, transmisie dublă prin pârghie cu arc de deschidere integrat.

Cap de tăiat din **oțel superior** (HRC 60 – 62) cu geometrie de tăiere optimizată, nezimțată, pentru o manevrabilitate ridicată și tăiere ușoară cu **consum de energie mai redus cu până la 25%**, ideal pentru tăierea tablelor decorative. Brațe din tablă de oțel nichelate. Mâner din 2 componente, cu inserție de material moale aderent, delicat pentru pielea. **Putere de tăiere:** table până la 1,8 mm, table V2A până la 1,2 mm.

### Aplicație:

Pentru tăieri drepte continue și fasonate.

## Descriere tehnică

Lungimea totală	260 mm
Lungimea tăișurilor	33 mm
Tip de utilizare	#cu tăiș pe dreapta
Tip produs	Foarfecă

## Accesorii

Set de reparație pentru foarfecă de tablă Ideal

766020