


**Clește cu fălci rotunde polizat, Lungimea totală: 140mm****Date comandă**

Numărul de comandă	710500 140
GTIN	4003773013013
Clasa articolului	73F

Descriere**Execuție:**

Cu fălci scurte, robuste (rotunde). Fălci netede în interior.
Clește negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	140 mm
Lungimea fălcilor	28 mm
Formă a fălcii	rotund
Standard	DIN ISO 5745
Model de	netede în interior
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață clește	negru fosfatat, capul lustruit
Tip produs	Clește cu fălci rotunde

