

Garant

**Clește cu fălci rotunde plate, drept, cromat, cu manșoane de prindere,
Lungimea totală: 160mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	713040 160
GTIN	4045197373540
Clasa articolului	71B

Descriere**Execuție:**

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Taișuri călite prin inducție (ca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior.

Clește cromat, mânere cu manșoane optimizate ergonomic din mai multe componente, cu suprafață aderentă **Haptoprene**.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	160 mm
Lungimea fălcilor	50 mm
Mâner	Manșoane din mai multe componente, cu suprafață aderentă Haptoprene
Formă a fălcii	oval-ascuțit, drept
Standard	DIN ISO 5745
Proprietate bacuri	Taișuri călite prin inducție (cca. 60 HRC)

Model de	striate în interior
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Clește multifuncțional