

**Bit pentru burghiul elicoidal HSS, Ø burghiului: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	676302 10
GTIN	4013288118899
Clasa articolului	63H

Descriere**Execuție:**

Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Avantaj:

Schimb rapid și necomplicat între bitul de găurit, de teșit sau de înșurubat.

Aplicație:

Recomandat pentru lucrări de reparație și montaj la utilizarea mobilă.

Utilizabili universal în metal, lemn sau plastic. Mărimi speciale ale găurii de nit 3,1 și 5,1 mm.

Descriere tehnică

Lungimea totală	54 mm
Lungimea spiralei	38 mm
Ø burghiului	10 mm
Lungimea cozii	14 mm
Coadă hexagonală pentru biți	C 6,3
Denumirea producătorului	848 HSS
Materialul sculei	HSS
Unghiul la vârf	118 grad
Tip produs	Bit burghiu

