



## Clește cu fălci rotunde plate, drept, cromat, cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 125mm



### Date comandă

Numărul de comandă	713100 125
GTIN	4003773043065
Clasa articolului	73F

### Descriere

#### Execuție:

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Taișuri călite prin inducție (ca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior.

Clește cromat. Vârfuri de precizie, cu toleranță la torsiune, elastice. Mânere îmbrăcate în plastic.

#### Standard:

**DIN ISO 5745**

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

### Descriere tehnică

Lungimea totală	125 mm
Lungimea fălcilor	27 mm
Mâner	îmbrăcat în plastic
Formă a fălcii	oval-ascuțit, drept
Standard	DIN ISO 5745
Proprietate bacuri	Taișuri călite prin inducție (cca. 60 HRC)
Model de	striate în interior
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cromat
Tip produs	Clește multifuncțional