



## Șurubelniță dinamometrică TorqueVario®, Momentul maxim: 60cNm



### Date comandă

Numărul de comandă	659930 60
GTIN	4010995268886
Clasa articolului	63K

### Descriere

#### Execuție:

Afișare numerică a valorii momentului de rotație pe scala cu fereastră (40 – 50 valori individuale, în funcție de intervalul momentelor de rotație). Momentul de rotație poate fi reglat fără trepte cu cheia de reglare Torque-Setter (inclusă în pachetul de livrare). La atingerea valorii setate a momentului, șurubelnița emite o avertizare sonoră și tactilă și poate fi utilizată din nou imediat. Precizie  $\pm 10\%$ .

#### Aplicație:

Pentru înșurubarea controlată la momentul prestabilit, împreună cu o tijă interschimbabilă Wiha Torque Cod 659932 – 659946.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Cheie de reglare pentru Ref. 60-700: Cod 659931 Ref. 1 și pentru Ref. 1400: Cod 659931 Ref. 2.

### Descriere tehnică

Afișaj	analog
Momentul maxim	60 cNm
Ø	23 mm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	$\pm 10\%$
Intervalul momentului de torsiune	10 - 60 cNm
Intervalul momentului de torsiune	0,1 - 0,6 Nm

Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Greutate	150 g
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Lungimea totală L	127 mm
Citire comutabilă	Nm
Formă de conectare	Lamă înlocuibilă
Procedeu de măsurare	Moment
Feedback	de declanșare
Standard	DIN EN ISO 6789
Serie	TorqueVario®
Calibrarea	O1
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocolate	nu
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tehnică de măsurare	mecanic
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	0,05 Nm
Denumirea producătorului	TorqueVario®-S
Moment de rotație, reglat fix	nu
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică

## Servicii

Calibrare Șurubelniță dinamometrică Momentul maxim  
0,04-20 Nm

020200 0,04-20

## Accesorii

Scule de reglare Torque Setter Tip 1

659931 1