



Bit pentru tarod HSS, Pentru filet: M8



Date comandă

Numărul de comandă	676307 M8
GTIN	4013288119131
Clasa articolului	63H

Descriere

Execuție:

Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Avantaj:

Schimb rapid și necomplicat între bitul de găurit, de teșit sau de înșurubat.

Aplicație:

Recomandat pentru lucrări de reparație și montaj la utilizarea mobilă.

Utilizare la tipul de găurire: Până la 1×D la gaură străpunsă

Lungimea totală: 40 mm

Lungimea cozii: 14 mm

Pasul filetului: 1,25 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală	40 mm
Pasul filetului	1,25 mm
Lungimea cozii	14 mm
Pentru filet	M8
Coadă hexagonală pentru biți	C 6,3
Tip de filet	M
Materialul sculei	HSS
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Unghi al flancurilor	60 grad

Utilizare la tipul de găurire

Până la 1xD la gaură străpunsă

Tip produs

Bit de tarod