



## Bit pentru burghiu în trepte, Intervalul treptelor de perforare: 4-20mm



### Date comandă

Numărul de comandă	676305 4-20
GTIN	4013288119155
Clasa articolului	63H

### Descriere

#### Execuție:

Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

9 trepte de găurire, cu incrementul **2 mm**, în ordine crescătoare, utilizate în material cu grosime de până la 4 mm. Cu teșitor de muchii (bavură de tablă) la Ø 10 pentru tablă de 1 mm.

#### Avantaj:

Schimb rapid și necomplicat între bitul de găurit, de teșit sau de înșurubat.

#### Aplicație:

Recomandat pentru lucrări de reparație și montaj la utilizarea mobilă.

### Descriere tehnică

Intervalul treptelor de perforare	4 - 20 mm
Număr de trepte de găurire	9
Lungimea cozii	20 mm
Grosime maximă tablă	4 mm
Înălțimea treptelor	4 mm
Lungimea totală	67 mm
Pasul filetului	2 mm
Coadă hexagonală pentru biți	C 6,3
Denumirea producătorului	843
Materialul sculei	HSS

Tip produs

Bit pentru burghiu în trepte