



Bit pentru tarodul combi HSS, Pentru filet: M5



Date comandă

Numărul de comandă	676306 M5
GTIN	4013288101525
Clasa articolului	63H

Descriere

Execuție:

Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Avantaj:

Schimb rapid și necomplicat între bitul de găurit, de teșit sau de înșurubat.

Aplicație:

Recomandat pentru lucrări de reparație și montaj la utilizarea mobilă.

1 sculă pentru 3 operații de lucru: execuția găurii – tăierea filetului – debavurare / adâncire.

Utilizare cu mașina de găurit cu rotație la dreapta și la stânga.

Utilizare la tipul de găurire: Până la 1xD la gaură străpunsă

Lungimea totală: 41 mm

Lungimea cozii: 12 mm

Lungimea burghiului „a”: 7 mm

Ø Burghiu elicoidal: 4,2 mm

Pasul filetului: 0,8 mm

Descriere tehnică

Lungimea cozii	12 mm
Pentru filet	M5
Pasul filetului	0,8 mm
Ø Burghiu elicoidal	4,2 mm
Lungimea totală	41 mm
Lungimea burghiului „a”	7 mm
Denumirea producătorului	847 HSS

Tip de filet	M
Materialul sculei	HSS
Unghiul la vârf	60 grad
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Unghi al flancurilor	60 grad
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1xD la gaură străpunsă
Coadă hexagonală pentru biți	C 6,3
Tip produs	Bit de tarod