

**Bit pentru burghiul elicoidal HSS, Ø burghiului: 8mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 676302 8 |
| GTIN | 4013288118875 |
| Clasa articolului | 63H |

Descriere**Execuție:**

Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Avantaj:

Schimb rapid și necomplicat între bitul de găurit, de teșit sau de înșurubat.

Aplicație:

Recomandat pentru lucrări de reparație și montaj la utilizarea mobilă.

Utilizabili universal în metal, lemn sau plastic. Mărimi speciale ale găurii de nit 3,1 și 5,1 mm.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|-------------|
| Lungimea cozii | 14 mm |
| Lungimea totală | 51 mm |
| Ø burghiului | 8 mm |
| Lungimea spiralei | 32 mm |
| Coadă hexagonală pentru biți | C 6,3 |
| Denumirea producătorului | 848 HSS |
| Materialul sculei | HSS |
| Unghiul la vârf | 118 grad |
| Tip produs | Bit burghiu |

