

**Tijă de 6 mm cu fantă, Lățimea lamei: 4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	659928 4
GTIN	7610733225118
Clasa articolului	63D

Descriere**Execuție:**

Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafață nichelată și cromată, vârf negru.

Adaptat pentru:

Șurubelniță dinamometrică Cod 659906 (până la cat. 53) / 659908 (până la cat. 53) / 659911 Ref. 80; 250; 500 (până la cat. 48) / 659912 **Ref. 200; 500** / 659918 / 659956 Ref. 200; 500 / 659957 Ref. 200; 500 / 659958 Ref. 200; 500 și seturi de șurubelnițe de montaj Cod 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Descriere tehnică

Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Lungime utilă	90 mm
Lungimea totală	170 mm
Grosimea tăișului	0,6 mm
Tipul vârfului	2
Lățimea lamei	4 mm
Tip produs	Bit de șurubelniță