

**Set de biți pentru teșitor, în cutie robustă, 8 buc.****Date comandă**

Numărul de comandă	676312
GTIN	4013288101587
Clasa articolului	63H

**Descriere****Execuție:**

Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

**Avantaj:**

Schimb rapid și necomplicat între bitul de găurit, de teșit sau de înșurubat.

**Aplicație:**

Recomandat pentru lucrări de reparație și montaj la utilizarea mobilă.

**Conținut:**

Biți pentru teșitor, cu trei tășuri: Cod 676310 câte 1 buc. Ref. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Suport pentru șurubelnițe: 1 buc. Cod 676410

Coadă de cuplare „Rapidaptor”: 1 buc. similar Cod 675020 Ref. 6,3K (fără magnet)

**Descriere tehnică**

Număr de teșitoare	6
Număr de dinți Z	3
Număr de piese	8
Unghi la vârf teșitor	90 grad

Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 335 C
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

## Accesorii

Coadă cu magnet / cuplaj rapid Coadă hexagonală 6,3K	675020 6,3K
Bit pentru teșitor, cu trei tășuri Ø exterior 20,5 mm	676310 20,5
Bit pentru teșitor, cu trei tășuri Ø exterior 6,3 mm	676310 6,3
Bit pentru teșitor, cu trei tășuri Ø exterior 16,5 mm	676310 16,5
Bit pentru teșitor, cu trei tășuri Ø exterior 8,3 mm	676310 8,3
Bit pentru teșitor, cu trei tășuri Ø exterior 12,4 mm	676310 12,4
Bit pentru teșitor, cu trei tășuri Ø exterior 10,4 mm	676310 10,4