

**HOLEX****Clește cu fălci rotunde plate, îndoit, șlefuit, Lungimea totală: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	713600 160
GTIN	4045197283566
Clasa articolului	72B

**Descriere****Execuție:**

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Tăișuri călite prin inducție (ca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior.

Clește șlefuit, mânere izolate în plastic.

**Standard:**

**DIN ISO 5745**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	160 mm
Lungimea fălcilor	50 mm
Formă a fălcii	oval-ascuțit, cotit (40° – 45°)
Standard	DIN ISO 5745
Proprietate bacuri	Tăișuri călite prin inducție (cca. 60 HRC)
Model de	striate în interior
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață	luciu metalic

Tip produs

Clește multifuncțional