

HOLEX**Clește cu fălci rotunde plate, îndoit, șlefuit, Lungimea totală: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	713600 200
GTIN	4045197166098
Clasa articolului	72B

Descriere**Execuție:**

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Tăișuri călite prin inducție (ca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior.

Clește șlefuit, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	200 mm
Lungimea fălcilor	73 mm
Formă a fălcii	oval-ascuțit, cotit (40° – 45°)
Standard	DIN ISO 5745
Proprietate bacuri	Tăișuri călite prin inducție (cca. 60 HRC)
Model de	striate în interior
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață	luciu metalic

Tip produs

Clește multifuncțional