

**Clește cu fălci rotunde plate, drept, șlefuit, Lungimea totală: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	713200 200
GTIN	4045197166043
Clasa articolului	72B

**Descriere****Execuție:**

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Tăișuri călite prin inducție (ca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior.

Clește șlefuit, mânere izolate în plastic.

**Standard:**

**DIN ISO 5745**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	200 mm
Lungimea fălcilor	73 mm
Mâner	îmbrăcat în plastic
Formă a fălcii	oval-ascuțit, drept
Standard	DIN ISO 5745
Proprietate bacuri	Tăișuri călite prin inducție (cca. 60 HRC)
Model de	striate în interior
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	lustruit

Tip produs

Clește multifuncțional