

**Clește de precizie, cromat plat-rotund, Lungimea totală: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	716100 125
GTIN	4003773016960
Clasa articolului	73F

**Descriere****Execuție:**

Cu fălci scurte, subțiri, suprafață interioară netedă. Clește cromat, mâner îmbrăcat în plastic.

**Standard:**

**DIN ISO 9655**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	125 mm
Lungimea fălcilor	27 mm
Formă a fălcii	plat-rotund, drept
Standard	DIN ISO 9655
Model de	Partea interioară netedă
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață	cromat
Tip produs	Clește de prindere

