

**Clește cu fălci rotunde plate, îndoit izolat VDE, Lungimea totală: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	713700 160
GTIN	4003773052111
Clasa articolului	73F

Descriere**Execuție:**

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Tăișuri călite prin inducție (cca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior.

Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Izolat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pentru lucrări sub tensiune până la 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	160 mm
Lungimea fălcilor	50 mm
Formă a fălcii	oval-ascuțit, cu fălci cotite (cca. 40° – 45°)
Standard	DIN ISO 5745
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Proprietate bacuri	Tăișuri călite prin inducție (cca. 60 HRC)
Model de	striate în interior
Mâner	Manșon din mai multe componente

Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață	cromat
Tip produs	Clește multifuncțional