

**Clește cu fălci rotunde plate ERGO™, drept, cromat, Lungimea totală: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	713940 200
GTIN	7314150102174
Clasa articolului	730

Descriere**Execuție:**

Oțel crom-vanadiu, cap și articulație cromate. Fălci deosebit de subțiri, oval-ascuțite, striate în interior. Manșoane de prindere cu pereți groși cu **arc de deschidere cu conectare și deconectare**. Tăișuri călite suplimentar prin inducție (cca. 59 HRC); recomandate pentru sârmă dură și moale.

Standard:**DIN ISO 5745****Descriere tehnică**

Lungimea totală	200 mm
Lungimea fălcilor	72 mm
Mâner	manșoane de prindere cu pereți groși ERGO®
Cu arc deschidere comutabil	da
Formă a fălcii	oval-ascuțit, drept
Standard	DIN ISO 5745
Proprietate bacuri	Tăișuri călite prin inducție (cca. 59 HRC)
Model de	striate în interior
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cromat
Tip produs	Clește multifuncțional