



Clește cu fălci rotunde plate, cotit izolat VDE, Lungimea totală: 220mm



Date comandă

Numărul de comandă	713380 220
GTIN	4007582014766
Clasa articolului	76B

Descriere

Execuție:

Tăișuri de precizie, călite prin inducție (cca. 64 HRC), adecvate pentru coardă de pian. Fălci lungi, oval-ascuțite cu „Profil WAVE” pentru prinderea pieselor sensibile, de ex. prezoane filetate sau cabluri. Fălci striate pe partea interioară anterioară. Aripi cu înveliș de fixare **cu izolație maximă de 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Aplicație:

Ideal pentru lucrări la instalații electrice – formă cotită pentru o ergonomie îmbunătățită și o vizibilitate ridicată asupra zonei de lucru.

Material:

Oțel special pentru scule, șlefuit. Mânere cu manșoane din mai multe componente.

Descriere tehnică

Lungimea totală	220 mm
Lungimea fălcilor	65 mm
Formă a fălcii	oval-ascuțit, curbat
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Proprietate bacuri	Tăișuri de precizie călite inductiv (cca. 64 HRC)
Model de	striat în interior
Mâner	Manșon din mai multe componente

Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	luciu metalic
Tip produs	Clește multifuncțional