

**Clește ac, drept, Lungimea totală: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	715000 160
GTIN	4003773044475
Clasa articolului	73F

Descriere**Execuție:**

Cu fălci deosebit de lungi și subțiri, cu formă oval-ascuțită. Cu lățime de 3 mm și vârful la înălțimea de 1 mm. Fălci netede în interior. Clește negru fosfatat, cap lustruit, mânere îmbrăcate în plastic. Formă dreaptă.

Standard:**DIN ISO 5743****Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	160 mm
Lungimea fălcilor	55 mm
Formă a fălcii	oval-ascuțit, drept
Standard	DIN ISO 5743
Model de	netede în interior
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material clește	Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață clește	negru fosfatat, capul lustruit
Tip produs	Clește de prindere

