

Garant

**Clește cu fălci rotunde plate, îndoit, cromat, cu manșoane de prindere,
Lungimea totală: 160mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	713440 160
GTIN	4045197373588
Clasa articolului	71B

Descriere**Execuție:**

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Tăișuri călite prin inducție (ca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior.

Clește cromat, mânere cu manșoane optimizate ergonomic din mai multe componente, cu suprafață aderentă **Haptoprene**.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	160 mm
Lungimea fălcilor	50 mm
Formă a fălcii	oval-ascuțit, cotit (40° – 45°)
Standard	DIN ISO 5745
Proprietate bacuri	Tăișuri călite prin inducție (cca. 60 HRC)
Model de	striate în interior

Mâner	Manșoane din mai multe componente, cu suprafață aderentă Haptoprene
Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matrită și călit în ulei
Suprafață	cromat
Tip produs	Clește multifuncțional