

**Clește cu fălci rotunde plate, drept izolat VDE, Lungimea totală: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	713300 160
GTIN	4003773033806
Clasa articolului	73F

Descriere**Execuție:**

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Tășuri călite prin inducție (cca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior.

Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Izolat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pentru lucrări sub tensiune până la 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	160 mm
Lungimea fălcilor	50 mm
Mâner	Manșon din mai multe componente
Formă a fălcii	oval-ascuțit, drept
Standard	DIN ISO 5745
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Proprietate bacuri	Tășuri călite prin inducție (cca. 60 HRC)
Model de	striate în interior
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cromat
Tip produs	Clește multifuncțional