

**Clește ac, îndoit la 45°, Lungimea totală: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	715100 160
GTIN	4003773046790
Clasa articolului	73F

**Descriere****Execuție:**

Cu fălci deosebit de lungi și subțiri, cu formă oval-ascuțită. Cu lățime de 3 mm și vârf la înălțimea de 1 mm. Fălci netede în interior. Clește negru fosfatat, cap lustruit, mânere îmbrăcate în plastic. Cu fălci îndoite la 45°.

**Standard:**

**DIN ISO 5743**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	160 mm
Lungimea fălcilor	55 mm
Formă a fălcii	oval-ascuțit, cotit 45°
Standard	DIN ISO 5743
Model de	netede în interior
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material clește	Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață clește	negru fosfatat, capul lustruit
Tip produs	Clește de prindere

