

Garant**Clește cu fălci rotunde plate, îndoit izolat VDE, Lungimea totală: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	713710 200
GTIN	4045197501493
Clasa articolului	71B

Descriere**Execuție:**

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Taișuri călite prin inducție (cca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior.

Clește cromat, mânere cu manșoane optimizate ergonomic din mai multe componente, cu suprafață aderentă **Haptoprene**.

Izolată conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pentru lucrări sub tensiune până la 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	200 mm
Lungimea fălcilor	73 mm
Formă a fălcii	oval-ascuțit, cu fălci cotite (cca. 40° – 45°)
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5745
Proprietate bacuri	Taișuri călite prin inducție (cca. 60 HRC)
Model de	striate în interior

Mâner	Manșoane din mai multe componente, cu suprafață aderentă Haptoprene
Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matrită și călit în ulei
Suprafață	cromat
Tip produs	Clește multifuncțional