



Șurubelniță dinamometrică fără scală, Momentul maxim: 300cNm



Date comandă

Numărul de comandă	659934 300
GTIN	4013288102928
Clasa articolului	63F

Descriere

Execuție:

Mâner **Kraftform** pentru transmiterea fără efort a momentelor necesare. Cu suport cu schimbare rapidă **Rapidaptor** pentru biți de 1/4 inch cu coadă C 6,3 și E 6,3.

Reglarea momentului cu ajutorul unui dispozitiv de verificare a momentului (Cod 654300 – 654460) și a unei chei tubulare hexagonale SW7 (respectiv SW10 la Ref. 600). **Șurubelnițele sunt presetate din fabrică cu valorile de moment necesare uzuale.**

Funcționare:

La atingerea momentului reglat în prealabil șurubelnița emite o avertizare sonoră și tactilă. Momentul de slăbire este nelimitat.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Coadă de cuplare Rapidaptor cu mișcare liberă disponibilă prin magazinul nostru online (Cod 675035 Ref. 6,3F).

Descriere tehnică

Momentul reglat	1,2 Nm
1 rotire (360°) corespunde	20 cNm
Momentul maxim	300 cNm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±6 %
Suport pentru biți	F 6,3

Suport pentru biți	D 6,3
Intervalul momentului de torsiune	120 - 300 cNm
Intervalul momentului de torsiune	1,2 - 3 Nm
Feedback	de declanșare
Standard	DIN EN ISO 6789
Lungimea totală L	155 mm
Formă de conectare	Suport pentru biți 1/4 inch
Citire comutabilă	cNm
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Setarea valorii de declanșare	Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Greutate	180 g
Procedeu de măsurare	Moment
Calibrarea	O6
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocoate	nu
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tehnică de măsurare	mecanic
Denumirea producătorului	7400 pre-set, 105 mm
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică

Servicii

Calibrare și reglare Șurubelniță dinamometrică fără scală
Momentul maxim 0,04-20 Nm

020170 0,04-20

Accesorii

Tester electronic de verificare pentru șurubelnițe
dinamometrice „TST” Momentul maxim 10 Nm

654300 10