

**Clește cu fălci rotunde plate, drept, lustruit, Lungimea totală: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	713150 125
GTIN	4003773015932
Clasa articolului	73F

**Descriere****Execuție:**

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Tășuri călite prin inducție (ca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior.

Clește negru fosfatat, cap lustruit. Mânere îmbrăcate în plastic. Vârfuri de precizie, cu toleranță la torsiune, elastice.

**Standard:**

**DIN ISO 5745**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	125 mm
Lungimea fălcilor	27 mm
Mâner	îmbrăcat în plastic
Formă a fălcii	oval-ascuțit, drept
Standard	DIN ISO 5745
Proprietate bacuri	Tășuri călite prin inducție (cca. 60 HRC)
Model de	striate în interior
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	negru fosfatat, capul lustruit
Tip produs	Clește multifuncțional