

**Garant****Clește cu fălci rotunde plate, drept izolat VDE, Lungimea totală: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	713310 160
GTIN	4045197501462
Clasa articolului	71B

**Descriere****Execuție:**

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Tăișuri călite prin inducție (cca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior.

Clește cromat, mânăre cu manșoane optimizate ergonomic din mai multe componente, cu suprafață aderentă **Haptoprene**.

**Izolat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** pentru lucrări sub tensiune până la 1000 V.

**Standard:**

**DIN ISO 5745**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	160 mm
Lungimea fălcilor	50 mm
Mâner	Manșoane din mai multe componente, cu suprafață aderentă Haptoprene
Formă a fălcii	oval-ascuțit, drept
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5745

Proprietate bacuri	Tăișuri călite prin inducție (cca. 60 HRC)
Model de	striate în interior
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Clește multifuncțional