



Clește cu fălci rotunde plate, îndoit izolat prin imersie conform VDE, Lungimea totală: 200mm



Date comandă

Numărul de comandă	713735 200
GTIN	4003773016090
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Tăișuri călite prin inducție (cca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior.

Clește cromat, mânere protejate cu plastic, **izolate prin imersie**.

Izolat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pentru lucrări sub tensiune până la 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	200 mm
Lungimea fălcilor	73 mm
Formă a fălcii	oval-ascuțit, cu fălci cotite (cca. 40° – 45°)
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5745
Proprietate bacuri	Tăișuri călite prin inducție (cca. 60 HRC)
Model de	striate în interior

Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață	cromat
Tip produs	Clește multifuncțional