



Set de șurubelnițe dinamometrice, Momentul maxim: 1000cNm



Date comandă

Numărul de comandă	659938 1000
GTIN	3148516763853
Clasa articolului	63V

Descriere

Execuție:

Șurubelniță dinamometrică robustă, reglabilă prin intermediul scalei micrometrice fără eroare de paralaxă. Locaș pătrat 1/4 inch pe capătul mânerului.

Funcționare:

La atingerea valorii presetate a momentului, șurubelnița este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Conținut:

9 biți sortați: Câte 1 buc.: PZ 1-2-3; hexagon 3-4-5 mm; fantă 4,5-6,5-8

Mâner cu clichet: Cod 659937

Prelungitor pentru biți: 100 mm

Șurubelniță dinamometrică Cod 659936: 1 buc. Ref. 1000

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Momentul maxim	1000 cNm
Calibrarea	O1

Pătrat de antrenare	1/4 inch
Semnal de declanșare	acustic
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tehnică de măsurare	mecanic
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±6 %
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Citire comutabilă	Nm
Formă de conectare	Suport pentru biți 1/4 inch
Datele pot fi protocolate	nu
Feedback	de declanșare
Principiu de declanșare	Cuplaj mecanic anti-alunecare
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Procedeu de măsurare	Moment
Afișaj	analog
Standard	ISO 6789
Suport pentru biți	D 6,3
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică

Servicii

Calibrare Șurubelniță dinamometrică Momentul maxim 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------

Accesorii

Cuplu motor-șurubelniță dinamometrică cu scală Momentul maxim 1000 cNm	659936 1000
Mâner cu clichet reversibil	659937
Cuplu motor-șurubelniță dinamometrică cu scală Momentul maxim 250 cNm	659936 250

