



## Clește cu fălci rotunde plate, drept izolat prin imersie conform VDE, Lungimea totală: 200mm



### Date comandă

Numărul de comandă	713335 200
GTIN	4003773016069
Clasa articolului	73F

### Descriere

#### Execuție:

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Tăișuri călite prin inducție (cca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior.

Clește cromat, mânere protejate cu plastic, **izolate prin imersie**.

**Izolată conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** pentru lucrări sub tensiune până la 1000 V.

#### Standard:

**DIN ISO 5745**

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

### Descriere tehnică

Lungimea totală	200 mm
Lungimea fălcilor	73 mm
Mâner	izolat prin imersie
Formă a fălcii	oval-ascuțit, drept
Standard	DIN ISO 5745
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Proprietate bacuri	Tăișuri călite prin inducție (cca. 60 HRC)
Model de	striate în interior

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Clește multifuncțional